




General Information

Gruppe	HDA420
Typ	Wired
Temperaturkoeffizient	3770 ppm/K
RoHS	Yes
Anschlussdrähte	Pt
Verbauhinweise	Welding, Brazing
Selbsterwärmung	0.2 K/mW at 0C
Lagerfähigkeit	Min. 12 months (in original packaging).

Dimensions

L	3.9mm +/-0.15mm
W	1.9mm +/-0.2mm
W2	0.85mm +/-0.1mm
H	1mm +/-0.3mm
LL	3.7mm +/-0.5mm
Minimaler Passungsdurchmesser (mm)	2.5 mm
Minimaler Passungsdurchmesser Zoll	0.1006"
Lo (Nexensos)	0.25mm +/-0.02mm

Packaging Specifications

Verpackung	Plastic Bag
------------	-------------

Specifications

Nennwiderstand R_0 [Ω]	Pt200 Ohms
Toleranzklasse	Other (see datasheet)
Temperaturbereich	-40/+900°C
Toleranztemperatur Minimum	-40
Toleranztemperatur Maximum	900
Isolationswiderstand	100 MOhms

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben betreffend die technischen Eigenschaften des Produktes beschreiben die Beschaffenheit des Produktes, stellen aber keine Garantie dar. Die hierin enthaltenen Messwerte (Ansprechzeit, Langzeitstabilität, Erschütterungs- und Stoßfestigkeit, Isolationswiderstand und Selbsterwärmung) wurden unter Laborbedingungen ermittelt; im realen Einsatz können die ermittelten Messwerte in Abhängigkeit von den konkreten Einbau- und Umgebungsbedingungen abweichen. YAGEO Nexensos empfiehlt nicht die Verwendung von Standard-Katalogprodukten und Automotive-Produkten in der Luft- und Raumfahrt. Der Kunde ist alleine dafür verantwortlich zu prüfen, ob das Produkt für die von ihm beabsichtigte Anwendung in den konkreten Umgebungsbedingungen geeignet sind; diesbezüglich übernimmt YAGEO Nexensos keine Gewährleistung. Im Übrigen gelten für den Verkauf des Produktes ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von YAGEO Nexensos in der jeweils gültigen Fassung, die unter www.yageo-nexensos.com/tc abrufbar sind. Änderungen an dem Datenblatt bleiben vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.