




General Information

Gruppe	HL220
Typ	Wired
Temperaturkoeffizient	3850 ppm/K
RoHS	Yes
Anschlussdrähte	NiCr-Pt-jacket
Verbauhinweise	Welding, Brazing
Selbsterwärmung	0.4 K/mW at 0C
Lagerfähigkeit	Min. 12 months (in original packaging).

Dimensions

L	2.3mm +/-0.15mm
W	1.9mm +/-0.15mm
W2	0.8mm +/-0.1mm
H	1mm +/-0.3mm
LL	8mm +/-1mm
Minimaler Passungsdurchmesser (mm)	2.4 mm
Minimum Fit Diameter Inch	0.096"
Lo (Nexensos)	0.2mm +/-0.02mm

Packaging Specifications

Verpackung	Plastic Bag
------------	-------------

Specifications

Nennwiderstand R_0 [Ω]	Pt1000 Ohms
Toleranzklasse	F 0.6 (2B)
Temperaturbereich	-70/+750°C
Tolerance Temperature Minimum	-70
Tolerance Temperature Maximum	750
Isolationswiderstand	100 MOhms

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben betreffend die technischen Eigenschaften des Produktes beschreiben die Beschaffenheit des Produktes, stellen aber keine Garantie dar. Die hierin enthaltenen Messwerte (Ansprechzeit, Langzeitstabilität, Erschütterungs- und Stoßfestigkeit, Isolationswiderstand und Selbsterwärmung) wurden unter Laborbedingungen ermittelt; im realen Einsatz können die ermittelten Messwerte in Abhängigkeit von den konkreten Einbau- und Umgebungsbedingungen abweichen. YAGEO Nexensos empfiehlt nicht die Verwendung von Standard-Katalogprodukten und Automotive-Produkten in der Luft- und Raumfahrt. Der Kunde ist alleine dafür verantwortlich zu prüfen, ob das Produkt für die von ihm beabsichtigte Anwendung in den konkreten Umgebungsbedingungen geeignet sind; diesbezüglich übernimmt YAGEO Nexensos keine Gewährleistung. Im Übrigen gelten für den Verkauf des Produktes ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von YAGEO Nexensos in der jeweils gültigen Fassung, die unter www.yageo-nexensos.com/tc abrufbar sind. Änderungen an dem Datenblatt bleiben vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.